



MEITOU KAKOKI CO., LTD.

LB-21 / LB-21L LB-316 / LB-316L LB-316F / LB-316LF

コードレスポンプ LBシリーズ

※LB-Sシリーズには、吐出量切替ツマミがありません。
(約20L/minのみ)



● 総移送量 UP

リチウム電池と高効率モーター搭載

● 利便性向上

使用場所を選ばないコードレスポンプ

● 流量調節式

使用用途に合わせて能力切替が可能

(三段階切替えスイッチ付)

● 電圧対応

充電器が 240V まで対応しているため、幅広く使用可能

● 互換性

ポンプ部は従来ポンプと共通、
モータ部を交換すればコードレスポンプに変身

注) 一部互換性の無い商品もあります。


用 途

- 半導体製造用薬品の移送に。
- 研究室等で使用する薬品のあけかえに。
- 化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。



使用例はイメージです。

■ 寸法図 (LB-21)



ポリ缶・一斗缶用

LB-21

LB-316F

ドラム缶用

LB-21L

LB-316LF

LB-Sシリーズでは、吐出量切替ツマミはありません。
単体仕様となりますので「強」のみを参照下さい。

	LB-21 (L)	LB-316 (L)	LB-316 (L) F
主 要 材 質	PP	SUS316	
最大吐出量	20L/min	22L/min	
全 揚 程	2.5m	3m	
使用液温	40℃	40℃	
使用粘度	40CP	40CP	
重 量	1.5kg (L=1.7kg)	2.5kg (L=3kg)	2.5kg (L=3kg)
吐出口径	20A	20A	G1/2
バッテリー	リチウムイオン電池 (DC14.4V, 2Ah)		
充電時間	60分*		
稼働時間	強	40分 (20L/min 時)	45分 (22L/min 時)
	中	80分 (12L/min 時)	100分 (12L/min 時)
	弱	130分 (8L/min 時)	165分 (8L/min 時)
接液材質	インペラー	PTFE	
	シャフト	SUS316	
	O-リング	PTFE	
付 属 品	PVC製φ19ホース (1m)、 ホースバンド、充電器 / 充電パック		SUS304製ホース 15A (1m) 充電器 / 充電パック

※その他の機種に関しては、当社ホームページにてご確認ください。

※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間 (室温: 25℃で約30分程度 / 5℃で約15分程度) を加味してください。

名東化工機株式会社
E-mail : info@meitoukakouki.co.jpURL : www.meitoukakouki.co.jp
 本 社 〒465-0058 名古屋市中東区貴船一丁目27番地
 TEL (052) 701-2121 (代) FAX (052) 703-1551

 東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋一丁目2番2号 本多ビル2F
 TEL (03) 3632-7111 (代) FAX (03) 3632-7113

 大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場二丁目7-13 日宝船場中央ビル9F2号
 TEL (06) 6264-3033 (代) FAX (06) 6264-3035