



エア式

工場扇・送風機

ミスト発生装置クールミスター



ACMは簡単ワンタッチで取付！熱中症・静電対策に

① スタンド型 AFG-18NL



熱がこもる場所の熱中症対策



② スタンド大型 AFG-24NL



化学薬品工場の静電対策



クールミスター エア駆動式用 / 電気式用 ACM-A / ACM-E



<取付イメージ>

最大冷却-8度

発生されたミストは冷却効果があり、排熱がないため
作業場などの温度が上がる心配もございません

専用容器を簡易タンクに使用

ミスト量の調整により1ℓで約8時間の稼働が可能です
ドライからウェットまで幅広い範囲で利用できます

作業環境に応じて使い分けできるラインナップ

③ フロア型 AFF-18NL



④ 卓上型 AFD-18NL



⑤ 壁掛型 AFK-18NL



パワフルな風量でスピード換気できる軸流型送風機

⑥ 軸流型 AFR-08NL



⑦ 軸流大型 AFR-12NL



⑧ 軸流大型 AFR-18NL



※オプションの専用ダクトを両サイドに取付可能

エア機器のメンテナンスに便利な給油器



グリスアップー グリス供給装置
GRU


- グリスを補充すれば繰り返し使える
- 弊社エアモーター式工場扇に対応
(※一部除く他社製品も使用可能)




1. タンクキャップを外します



2. グリスを内部に補充します ※タンク容量は3.8ccです (2回分の使用ができます)



3. グリスは上端から約10mm 程まで入れタンクキャップを 取付け目印1まで締め付けます



4. 供給対象製品に取付け、目印2 まで(約4回転)締め付けると 1回分のグリスが供給されます



※軸流型送風機 (AFR シリーズ) は使用不可です

クールミスター / グリスアップー / 工場扇①～⑤ / 送風機⑥～⑧ 仕様表

製品名	型式	発注コード	オレンジブック価格(税抜)	ノズルタイプ	ミスト噴霧量	給水方法	質量 (kg)
クールミスター(エア駆動式用)	ACM-A	567-7112	¥48,960	2流体	調節可能	タンク・専用容器	1.0
クールミスター(電動式用)	ACM-E	567-7113	¥48,960	2流体	調節可能	タンク・専用容器	1.0

製品名	型式	発注コード	オレンジブック価格(税抜)	作動方式	接続口径	材質	タンク容量 (cc)	質量 (g)
グリスアップー	GRU	652-1080	¥4,160	手動ネジ式	1/8	AL	3.8	60

No.	型式	発注コード	オレンジブック 価格(税抜)	様式	首振機能 (左右)	角度調整 (上下)	ファン直径 (mm)	コンプレッサー 馬力 (PS)	使用空気圧 (Mpa)	空気消費量 (m³/min)	最大風量 (m³/min)	回転数 (rpm)	材質 (本体・羽根)	サイズ (mm)	質量 (kg)			
①	AFG-18NL	160-8149	¥113,760	スタンド型	70°	7段階 (80°)	450	3	0.4～0.6	0.33	250	1,800	スチール・アルミ	幅 780× 奥行 680× 高さ 1210	7.5			
②	AFG-24NL	252-2503	¥161,760		55°	4段階 (40°)	600	5		0.46	280	1,000		幅 870× 奥行 753× 高さ 1365	12.6			
③	AFF-18NL	206-5359	¥113,760	フロア型	70°	7段階 (70°)	450	3		0.33	250	1,800		スチール・アルミ	幅 525× 奥行 536× 高さ 792	10.4		
④	AFD-18NL	253-7613	¥120,870	卓上型		4段階 (40°)									幅 445× 奥行 318× 高さ 586	7.2		
⑤	AFK-18NL	250-0475	¥113,760	壁掛型		7段階 (68°)									幅 510× 奥行 317× 高さ 610	7.0		
⑥	AFR-08NL	247-7361	¥132,000	軸流型	－	200	5	0.35					120		3,300	スチール・樹脂	幅 297× 奥行 337× 高さ 312	7.7
⑦	AFR-12NL	247-7360	¥144,800			300		0.45					200		2,800		幅 378× 奥行 362× 高さ 394	9.4
⑧	AFR-18NL	581-7629	¥147,840			450		0.42		300	1,300	スチール・アルミ	幅 601× 奥行 480× 高さ 687	18.5				

※性能は使用空気圧や配管の状態により変動します。 ※上下左右の角度調整稼働範囲は型式によって異なります。 ※軸流型に角度調整機能は備わっておりません。

アグアシステム株式会社

TEL: 0749-23-9123 <https://www.aqsys.co.jp/>

FAX: 0749-23-9122 mail: aqua@aqsys.co.jp

〒522-0081 滋賀県彦根市京町1丁目3番1号 K1ビル2階 name: FL-2025-03 2025.03 AZZZ [F]