

デブコン毒劇物指定対象商品 代替近似品 対応表 2019年2月～

毒劇物指定対象商品

性状	分類	製品番号	製品名/容量	色調	耐熱温度	可使時間(25℃)	硬化時間(25℃)
パテ状	医薬用外劇物	DV10110	デブコンA (0.45kg)	濃灰色	120℃	45分	16時間
		DV10120	デブコンA (1.81kg)	濃灰色	120℃	45分	16時間
		DV10130	デブコンA (11.25kg)	濃灰色	120℃	45分	16時間
		DV11410	デブコンWR-2 (0.45kg)	濃灰色	120℃	50分	16時間
		DV10270	デブコンST (0.45kg)	薄灰色	120℃	60分	16時間
		DV10260	デブコンBR (0.45kg)	黄銅色	120℃	35分	16時間



代替近似品

製品番号	製品名/容量	色調	備考
DV16115	デブコンAQ (0.5kg)	濃灰色	耐熱温度100℃・可使時間7分・硬化時間4時間(25℃) 混ぜてから硬化が始まるのが早いです JWWA K135規格適合品
DV10240	デブコンSF (0.45kg)	濃灰色	耐熱温度90℃・可使時間3-5分・硬化時間1時間(25℃) 混ぜてから硬化が始まるのが非常に早いです JWWA K135規格適合品
DV11800	デブコンUW (0.45kg)	濃灰色	耐熱温度120℃・可使時間40分・硬化時間16時間(25℃) 接着・巣埋め・シール・肉盛りが可能で、水中でも硬化する 万能パテです 食衛370号規格適合品

パテ状	医薬用外劇物	DV10610	デブコンF (0.45kg)	薄灰色	120℃	60分	16時間
		DV10620	デブコンF (1.36kg)	薄灰色	120℃	60分	16時間
		DVDE087	デブコンAW (9kg)	薄灰色	120℃	50分	16時間



DV16303	HR-303 (0.5kg)	薄灰色	耐熱温度250℃・連続使用温度150-160℃ ・可使時間30分・硬化時間16時間(25℃) 圧縮強度を考慮する際に選択
DV16324	メタリックパテ (0.2kg)	薄灰色	耐熱温度250℃・連続使用温度150-160℃ ・可使時間 25分・硬化時間16時間(25℃) 研磨することでメタリックなシルバーの光沢を出すことが可能です 食衛370号規格適合品

液状	医薬用外劇物	DV10210	デブコンB (0.45kg)	濃灰色	120℃	45分	16時間
		DV10220	デブコンB (1.81kg)	濃灰色	120℃	45分	16時間
		DV10230	デブコンB (11.25kg)	濃灰色	120℃	45分	16時間
		DV10710	デブコンF-2 (0.45kg)	薄灰色	120℃	75分	16時間




DV16210	デブコンWR (0.5kg)	濃灰色	耐熱温度120℃・可使時間50分・硬化時間16時間(25℃) 刷毛塗りタイプの防食・耐摩耗剤
T920009	デブコンET	透明	耐熱温度 90℃・可使時間 120分・硬化時間 12時間(25℃) 硬化物は水に近い透明性がある。食衛370号規格適合品

パテ状	医薬用外劇物	DV11700	セラミックリペアー (1.36kg)	青色	180℃	25分	16時間
		DV10760	チタニウムパテ (0.45kg)	濃灰色	180℃	20分	4時間
		DV10770	チタニウムパテ (0.9kg)	濃灰色	180℃	20分	4時間




DV16300	HR-300 (0.5kg)	濃灰色	耐熱温度250℃・連続使用温度150-160℃・可使時間30分・硬化時間16時間(25℃) 硬さを考慮する際に選択
DV16301	HR-300 (1kg)	濃灰色	
DV16303	HR-303 (0.5kg)	薄灰色	耐熱温度250℃・連続使用温度150-160℃・可使時間30分・硬化時間16時間(25℃) 圧縮強度を考慮する際に選択

液状	医薬用外劇物	DV11770	ブラッシュブルセラミック(白) (0.9kg)	白色	180℃	20分	16時間
----	--------	---------	-------------------------	----	------	-----	------



DV11765	ブラッシュブルセラミック 青色 (0.9kg)	青色	耐熱温度180℃・可使時間40分・硬化時間24時間(25℃) 刷毛塗りタイプの防食・耐摩耗剤 食衛370号規格適合品
---------	-------------------------	----	---------------------------------------------------------------

液状	医薬用外毒物	DV15800	フレクサン 80L (0.45kg)	黒色	80℃	30分	16時間
		DV15250	フレクサン 94L (0.45kg)	黒色	80℃	10分	10時間



DV15820	フレクサン80P (0.45kg)	黒色	耐熱温度80℃・可使時間25分・硬化時間16時間(25℃) パテ状のウレタン樹脂 (液状ではありません) ベルトコンベアーの補修が可能です
---------	-------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------

※可使時間とは主剤と硬化剤を混ぜて施工可能な時間

※硬化後の色調に関しては、下記弊社ホームページよりご参照ください。

<http://www.itwppfiapan.com/devcon/img/file98.pdf>

※HR-300/HR-303/WRは2018年10月1日出荷分より劇物に該当しないリニューアル品を販売開始いたしました。製品番号、製品名、荷姿、性能や可使・硬化時間等につきましては、リニューアル前と同等です。